



(有)荏原技研
 小室様
 パイプ溶接可否のご確認をお願い致します。
 部品はアスカにあります。
 多少穴が開いても何かでふさぐ方向で対応致します。
 数量：1個
 アスカ 細野

△1 ※1.切断箇所は糸面取りC0.1~0.3のこと。
 2.パイプは東洋アルチタイト製または同等品を使用のこと。

△1	2	1	07105U-Φ60	シームレス短管パイプ(Φ60)	SUS304	62.819 g	Φ60x0.3
△1	1	1	07105U-Φ80	シームレス短管パイプ(Φ80)	SUS304	158.669 g	Φ80x0.3
	品番	数量	パーツ番号	パーツ名	マテリアル	質量	説明

パーツ一覧

設計変更及来歴	表面	—		型式	GRN-E07
△1 名称変更, 追記 20.06.28 小野	用紙	A3	尺度	1:2	名称 700g電気焙煎機 △1 Y型配管
△	作成日	2020/06/14	小野	図番	
△	株式会社 カワナルマー				
△					